

KABINA DEKONTAMINACYJNA



Zastosowanie: dekontaminacja osób w czasie wypadków w zakładach przemysłowych i chemicznych, epidemii, skażeń chemicznych i ataków terrorystycznych. Dekontaminacja pacjentów przed przyjęciem do szpitala, dekontaminacja ratowników, jako samodzielne stanowisko lub strefa wewnątrz namiotu.

Categories: [Pneumatyka VETTER](#)

ZDJĘCIA



OPIS PRODUKTU

Zastosowanie: dekontaminacja osób w czasie wypadków w zakładach przemysłowych i chemicznych, epidemii, skażeń chemicznych i ataków terrorystycznych. Dekontaminacja pacjentów przed przyjęciem do szpitala, dekontaminacja ratowników, jako samodzielne stanowisko lub strefa wewnątrz namiotu.

Kabina dekontaminacyjna jest gotowa do użycia w 40 s. Tylko tyle trwa jej napełnienie. Posiada zintegrowaną zewnętrzną wannę ociekową z odpływem, umożliwiającym kontrolowane odprowadzanie zanieczyszczonej cieczy oraz rękawice, które ułatwiają z zewnątrz mycie osoby stojącej w środku kabiny.

Zalety:

- Szybkie rozstawienie - czas napełniania TYLKO 40 s
- Zintegrowany zawór bezpieczeństwa zapobiegający nadmiernemu napełnieniu
- Prosta obsługa
- Zintegrowana zewnętrzna wanna ociekowa umożliwiająca np. doczyszczanie i zabezpieczająca przez rozpryskiwaniem się wody zanieczyszczonej
- Odpływ w wannie umożliwiający kontrolowane odprowadzenie cieczy
- Rękawice zintegrowane z zasłoną prysznicową ułatwiające mycie z zewnątrz
- Łatwe czyszczenie dzięki demontowalnym częściom

Wyposażenie kabiny dekontaminacyjnej:

- Stelaż pneumatyczny 0,3 bar z linkami napinającymi
- Wanna z odpływem, Storz C ze zintegrowaną częścią zewnętrzną
- Ruchome dysze natryskowe (8 sztuk) zamocowane na różnej wysokości
- Wąż prysznicowy
- Zasłona prysznicowa z rękawicami
- Szczotka ręczna

Kabina dekontaminacyjna oferowana w praktycznej torbie transportowej z uchwytami do przenoszenia wraz z osprzętem (śledzie, zestaw naprawczy).

Dane techniczne:

| | |
|---|--------------------|
| Czas napełniania | ok. 40 s |
| Wymiary zewnętrzne wanny (dł.x szer.x wys.) | 276 x 156 x 20 cm |
| Wymiary wewnętrzne wanny (dł.x szer.x wys.) | 240 x 120 x 220 cm |
| Wysokość kabiny | 220 cm |
| Wymiary transportowe | 110 x 72 x 30 cm |
| Zapotrzebowanie powietrza | 738 l |
| Średnie zużycie wody | 25 l/min |
| Pojemność | 770 l |

ciśnienie robocze 0,3 bar
ciśnienie kontrolne 0,45 bar

ZDJĘCIA



