



TM15 - Lekki aluminiowy statyw bezpieczeństwa

Cena brutto: 3450.00 PLN

Cena netto: 2804.88 PLN

Stawka VAT: 23%

Link do produktu: <https://centrumstrazaka.pl/produkt/tm15-lekki-aluminiowy-statyw-bezpieczenstwa/>



Specyfikacja techniczna :

- Wysokość: 209 cm
- Średnica otworu pod statywem 112-174 cm
- Rozstaw nóg 96 - 150 cm
- Wymiary transportowe: 226x33x29 mm
- Waga z statywu z opakowaniem : 30 kg
- Max. waga podnoszonego lub opuszczanego ładunku 1000 kg
- Max. liczba użytkowników przy podnoszeniu i opuszczaniu : 3

N o g i

M a t e r i a ł

aluminium

Wykończenie anodowanie

Długość 400 cm

Głowa

Materiał stop aluminium

Wykończenie lakier proszkowy

Liczba punktów kotwienia :

Rolki: ✓

Liczba rolek : 3

Stopki

Materiał ocynkowana

Łączność

M a t e r i a ł c y n k o w a n a

L e k k i a l u m i n i o w y s t a t y w b e z s t a n o w i p u n k t k o t w i a z a c y w g o d n y z normą EN795/B oraz z dokumentem TS16415/B i może być stosowany jako składnik sprzętu do ochrony przed upadkiem z wysokości.





Statyw zapewnia zabezpieczenie dla maksymalnie 3 osób jednocześnie. Statyw TM15 składa się z aluminiowej głowicy malowanej proszkowo, wyposażonej w 3 łożyskowane, poliamidowe rolki do prowadzenia liny roboczej urządzeń ewakuacyjnych serii RUP oraz CRW. Głowica wyposażona jest również w 3 punkty kotwiczące znajdujące się na bocznych ściankach głowicy. Każdy z tych punktów może służyć jako punkt kotwiczący dla sprzętu do ochrony przed upadkiem z wysokości. Jeden punkt przeznaczony jest dla maksymalnie trzech użytkowników jednocześnie. Wymienione wcześniej urządzenia ewakuacyjne mogą być mocowane do każdej z trzech aluminiowych, teleskopowych nóg przy pomocy uniwersalnego uchwytu UTB (AT017-300-000). Każda teleskopowa noga zakończona jest lekką, polimerową stopką z podkładką gumową. Każda stopka wyposażona jest w ząbki, które po odpowiednim obróceniu stopki względem nogi wbijają się w luźne lub śliskie podłoże (ziemia, piasek, żwir, lód, śnieg). Noga wewnętrzna blokowana jest w nodze zewnętrznej przy pomocy automatycznego sworznia z płetwami blokującymi, które zwalniane są przy pomocy przycisku w uchwycie sworznia.



